







YTS-A008-X系列



F
E
D
C
B
A




H
1.8
2.0



电路图

CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥50000次

编码表

YTS	A008	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	018 (1.8mm)	25 (250g)	01~99	A散装
			020 (2.0mm)			B冷封编带
			187 (18.7mm)			C管热 H热封

项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR
F	按钮	PPA	1	黑色
E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘胶	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	碳钢	1	镀银

标记 SIGN	次数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	姓名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE
设计 DESIGN		赵晓峰		2017.05.17	单位 UNIT	mm	0.5~2 ±0.10
审核 CHECKED		陈乐峰		2017.05.17	重量 WEIGHT		2~5 ±0.25
批准 APPROVED		朱旭静		2017.05.17			5~10 ±0.30
							角度 ANGLE
							±0.5°

第一视角
FIRST VIEW



名称/NAME:

轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:

YTS-A008-X系列

东莞市博众电气有限公司
DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD