



Mechanical Force	
Pin (Male) To Pin (Female)	≤2.0kgf
Pin to Teflon	≧2.8kgf
Teflon To Body	≧5.0kgf
Barrel To Body(Torque)	≧10.0kgf
Operating Temp	-30°C~-70°C
Electrical Properties	
Frequency Range	0~3GHz 4~6GHz
V.S.W.R.	0~3GHz ≦ 1.7 4~6GHz ≦ 2.3
Insertion Loss	0~3GHz ≦ 1.7dB 4~6GHz ≦ 1.3dB

明細表					
部件序號	部件品名 規格	料号	材料	外觀	用量
1	四脚本体SQ7.0*12.25*5.0	S0G-0700401-A2	黃銅	金	1
2	螺牙本体φ6.2*22.6*0.81	C0G-0620301-A2	黃銅	金	1
3	胶芯φ4.03*11.3*1.25	P21-0040311328-A0	铁弗龙	白	1
4	PIN针φ1.5*15.3*0.2	C0G-0151315-A0	磷青铜	金	1
5	铜管φ3.6*8.5*2.3	P31-0303608501-A1	黃銅	金	1
6	IPEX 1.32(一代 原厂)	P34-0013200001-A0	磷青铜	金	1
7	RF1.32(双编) L=123 (需贴UL标签)	L53-0013212329-A0	铁氟龙线	深灰色	1
8	热缩套管φ3.5*15.0 (有印字)	P21-0103501527-B0	PE	黑色	1
9	热缩套管φ2.5*10	P23-0002501027-B0	PE	黑色	1
10	RF1.32(UL双编)L=123 IPEX1.32(一代原厂)	B09-0013212329-A0	磷青铜	金	1

二. 檢驗标准與重點:

1. 標有 * 號的为重点检验尺寸。
2. 外观无毛刺，電鍍色澤一致
3. 螺牙需符合牙規
4. 材質必須符合歐盟環保要求!

Tolerance 未標注公差:		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
XX.	±0.5	CU NO. 客戶編號	SY01	Part Name 品名規格	Cable Assambly φ12.25*138.1
X.	±0.2	材質		CU Part No. 客戶料號	
.X	±0.1	處理		Part No. 料號	HJ-IPEX1-SMA-RG1.32-138mm
.XX	±0.05	比例	2:1	App. 核准	Check 校對
.XXX	±0.03	版本次	A.0		D raw . 繪圖
未標注角度公差: ±1°		單位	mm		Jem ey
螺紋					2019/11/07