


| REVISION | DESCRIPTION    | DATE     | DRAFTER |
|----------|----------------|----------|---------|
| A0       | FIRST RELEASED | 20.01.16 | River   |
| A1       | 变更点胶工艺         | 20.09.08 | S.He    |

750 XX/XX

放大比例 2:1  
 详细字体参照留底样品  
 XX/XX代表:年/周(跟随生产周期变动)  
 例:“19/49”代表2019年第49周



| 13  | 2YG066       | 黄铜塞, Ø8.0, L=11mm, 无电镀                        | 1     | --      |
|-----|--------------|---|-------|---------|
| 12  | 2YG064       | 黄铜管, Ø8.0, L=63.5mm, 无电镀                      | 1     | --      |
| 11  | 2BB6002      | 气泡袋, W65*L440mm, LDPE/低密度PE                   | 1     | --      |
| 10  | 2MH056       | 海绵, L*W*T=40*10*5mm单面胶, 黑色                    | 2     | --      |
| 9   | 2SBK65100    | 玻璃钢天线帽, OD17mm, L=11mm, 黑色                    | 1     | --      |
| 8   | 2MG003       | 玻璃钢管, OD15*L280mm, 内孔11.0黑色                   | 1     | --      |
| 7   | 2YG065       | 黄铜管, Ø8.0, L=89mm, 无电镀                        | 1     | --      |
| 6   | 2MH012       | OD:8.0*T5.0mm, EVA黑色                          | 1     | --      |
| 5   | 2YG060       | 两端铜头软钢管, OD:17.5*99mm, 黑色                     | 1     | --      |
| 4   | 2LC17PM601-9 | TNC 助推管, OD:3.0*3.5mm, 内孔2.25mm 镀镍            | 1     | --      |
| 3   | 2LC17PM601-5 | TNC 公针黄铜镀金, OD2.5mm*L12.3mm                   | 1     | --      |
| 2   | 2LC17PM601-2 | TNC PLUG, OD14.5*L25.7mm, 螺牙M1.0*1.0, 电着黑(主体) | 1     | --      |
| 1   | 2C5R31613BN1 | RG316透明棕双银线-50Ω                               | 1     | 依裁线图裁线  |
| No. | PART NUMBER  | PART NAME & DESCRIPTION                       | Q' TY | REMARKS |

技术要求:

- 电气特性: 特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:750~780MHz VSWR<2.0/781~799MHz VSWR<1.8/800~830MHz VSWR<2.5  
 检验方法: 使用矢量网络分析仪100%测试。  
 最大增益: 1dBi (暗室测试)
- 尺寸检验: [\*]为FAI检测项目; \*为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 外观要求: 产品表面不得有刮伤、破损和脏污;  
 检验方法: 目视全检验。
- 包装规范: 1PCS/气泡袋
- 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

GENERAL TOLERANCE:  
 LINEAR:  
 X ±0.20  
 X.X ±0.15  
 X.XX ±0.05  
 X.XXX ±0.01  
 ANGLE:  
 X° ±4.00°  
 X.X° ±3.00°  
 X.XX° ±2.00°  
 X.XXX° ±1.00°

**HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司**

FILE NAME: 产品图 TITLE: 射频天线  
 ENG/DATE: River/20.01.16  
 鹅颈天线, 750~830MHz, 1dBi, 总长380mm

CHE/DATE: P/N: HJ-750-830mhz -L380mm

APP/DATE: UNIT: mm SCALE: REVISION: A0 SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY H005  
 SS-00259; □ OTHERS  
 \*NO USING RESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE