



量产图

注意事项:

一. 电气特性:

1. 工作电压AC 250V
2. 耐电压100V 50HZ RMS
3. 绝缘电阻:1000M OHM MIN
4. 绝缘阻抗:50 OHM
5. 驻波比:0-6GHz 1.5MAX

二. 工作温度:-55° C~+155° C



BOM明細表

部件序号	部件品名/规格	材料	外觀	零件料號	用量	版本
1	螺牙本體/SQ7*16.95	黃銅	鍍金	HJ-SMA402-01	1	A/0
2	四角本體/SQ7*7.95	黃銅	鍍金	HJ-SMA402-02	1	A/0
3	SMA母針φ1.38*12*9.85	黃銅	鍍金	HJ-SMA402-03	1	A/1
4	絕緣體/φ4.2*9.50	鐵弗龍	白色	HJ-SMA294-04	1	A/0
5	絕緣體/φ4.2*4.2	鐵弗龍	白色	HJ-SMA036-04	1	A/0

版號	日期	變更單號	變更者	Description. 內容
Rev.	Date.	ECN No.		

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司				
		电话: 0769-83328111 手机: 13714786106		
Tolerance 未標注公差: .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.02 未標注角度公差:±1°	C/U NO.客戶編號	Part Name.品名/規格	90度SMA母头母针FOR PCB	
	Material.材質	C/U Part No.客戶料號		
	Finish.處理	Part No. 料號	HJ-SMA402	
	Scale.比例	4:1	Draw. 繪圖	Check.校對
	REV.版本/次	A/0	App.核准	
Unite.單位:	mm	GYL	18.1.2	