


6	7	8
REVISION	DESCRIPTION	DATE
A0	首次发行	20. 12. 24
		DRAFTER
		S. He



- 技术要求:
- 1 电气特性: 特性阻抗:50Ω;
 - 2 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
 - 3 外观检验: 检验方法: 目视全检。
 - 4 包装规范: //
 - 5 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

5	//	玻璃钢铝帽	1	--
4	//	玻璃钢铝套管, OD:23*L65mm	1	--
3	//	白色玻璃钢管	1	--
2	//	N-PLUG FOR RG141 CABLE, 黄铜镀镍	1	--
1	//	蓝色RG141 半柔同轴线	1	依裁线图裁线
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE:
 LINEAR:
 X ±1.00
 X.X ±0.50
 X.XX ±0.05
 X.XXX ±0.01
 ANGLE:
 X° ±4.00°
 X.X° ±3.00°
 X.XX° ±2.00°
 X.XXX° ±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图 TITLE: 玻璃钢天线
 4G玻璃钢天线 OD23*L266mm

ENG/DATE: Mark/20.07.02
 CHE/DATE: P/N: HJ-4G-L270mm玻璃钢

APP/DATE: UNIT: mm SCALE: REVISION: A0 SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □ HF; □ SONY SS-00259; □ OTHERS
 *NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE