





标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2016-10-10
B	B版	修改添加平整度0.1mm	2018-08-30
C	C版	修改为真空包装	2018-10-13

Specification

Insulator Material: Polyesetr, UL 94V-0
 Nylon-6T
 Contact Material: Phosphor Bronze(C5191)
 Contact plated: 1μ" Gold Over Nickel
 Current Rating : 1Amp
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min.
 Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
 Operation Temperature : -40℃ -- +105℃

* 包装方式: 卷装 加吸盖
 1500PCS/盘/真空包装
 C



P.C.B. LAYOUT

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	TITLE: 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
CHECKED:	DATE:	CLIENT P/N /			
DRAWN:	DATE:	UNIT	SCALE	REV.	
Iuli-Liu	2017-03-03	mm	free	⊕	C
		FILE NO.			
		S062100027			