



XC-NK-SJ-300 转接线规格书

转接线

N 母头转 SMA (SMA 内螺纹内针)

成都致哲科技有限公司
Chengdu Ziisor Technology Co.,Ltd

第一章 产品简介

XC-NK-SJ-300 是一款 N 母头转 SMA (SMA 内螺纹内针) 转接线。线长度是 3m , 适用于玻璃钢、吸盘等 N 型接头的天线。

第二章 规格参数

电气参数	
频率范围	0-6000MHz
输入阻抗	50 Ω
功率容量	100W
其他参数	
转接线长度	3m
整体重量	113g
接口方式	N 母头转 SMA (SMA 内螺纹内针)
转接线材质	RG58
工作温度	-40°C ~ +85°C
储存温度	-40°C ~ +85°C



第三章 常见问题

- 天线频率必须和无线设备频率匹配，否则通信效果不佳；
- 通信频率越低，波长越长，绕射性能越好；
- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 请注意天线辐射方向，天线安装方向不正确导致传输距离近；
- 地面吸收无线电波，靠近地面测试效果较差，建议提高高度；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果不佳；
- 天线附近有金属物体或置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 天线与通信设备阻抗匹配程度差会导致通信效果差。

成都致哲科技有限公司

Chengdu Ziisor Technology Co.,Ltd

联系电话：028-61542639

技术支持：support@ziisor.com

官方网站：www.ziisor.cn

公司地址：四川省成都市高新西区西芯大道4号创新中心B231

