



备注:

- 电气性能:
- 接触阻抗: 30 毫欧 (最大)
- 绝缘阻抗: 1000 兆欧 (最小)
- 耐高压: 500V AC 一分钟

材料:

- 胶芯: PBT
- 端子: 黄铜C2680
- 外壳: 黄铜C2680
- 电镀:
- 端子: 接触区域镀金1u", 焊接区镀亮锡100-200u"
- 外壳: 全区域镀镍50-80u"

91-US01-XXX

- 432: PBT白色 铜壳
- 433: PBT黑色 铜壳

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
.XXX ±0.10
.XX ±0.25
.X ±0.35
.X' ±3'

产品名称: USB AF 10.0 180度 有卷边
PART NAME:

料号: See Table
PART NO: C

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM

KH-AF180ZJ-10-JB 0755-83044319

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL:	SEE SPECIFICATION	APPROVED
					PROJECTION:	THIRD ANGLE PROJECTION	CHECKED
					UNIT:	SCALE REV(NO) SHEET	DRAWN
					mm	1:1 A 1 OF 1	DATE

Hexing
2011.12.05