


1	2	3	4	5	6	7	8	
					REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
					A0	首次发行	21.03.12	S. He



技术要求:

- 1 装配要求: SMA母头母针尾管与同轴电缆编织间必须采用环焊连接。
- 2 方向要求: 无方向要求。
- 3 电气特性: 特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:DC-6GHz;
- 4 断短路与高压测试: 100%使用线材综合测试仪测试。
测试条件: 断短路判定值:2kΩ;直流通导电阻:最大2.00Ω;绝缘电阻:DC 300V, 0.05秒, 50MΩ。
- 5 拔出测试: 最小1.30kgf。
测试方法: 沿电缆中心轴,以约25±3毫米/分钟的速度,垂直将1.30kg砝码提高桌面即为合格。
- 6 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 7 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀,不得有氧化。
- 8 包装规范: 25PCS/扎, 2扎/包, 即50PCS/包。
- 9 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS
5	2TA025BK1-015	热缩套管, 单壁普通型, ∅2.50*L15.00, 黑色	1	---
4	2LC15SF302-5	SMA 母针镀金	1	---
3	2LC15SF302-2	5牙SMA一体式母头镀金(主体+胶芯)	1	---
2	2LM10P113210	MHF-1 PLUG FOR OD1.13 CABLE	1	---
1	2C5M11312BK1	微细同轴电缆, OD1.13mm, 双锡线, 黑色	1	依裁线图裁线

GENERAL TOLERANCE: LINEAR: X ±2.00 X.X ±1.00 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.01 ANGLE: X° ±4.00° X.X° ±3.00° X.XX° ±2.00° X.XXX° ±1.00°		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 手机: 15015262131/13714786106	
FILE NAME: 产品图	TITLE: 射频电缆组件 1.13黑色双锡线, P1端SMA母头母针, 5牙长, P2端铆接MHF-1 PLUG, 外露L=750mm	P/N: 1.13-SMA-MHF-1 PLUG-L=750mm	
ENG/DATE: XIU HE/20.11.24	SCALE: 1:1	REVISION: A0	SHEET: 1/1
APP/DATE:	UNIT: mm		

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □ HF; □ SONY SS-00259; □ OTHERS H555
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE