



1. 材料 Material:

Notes: 针管: 黄铜 Contact: Brass  
 弹簧: 不锈钢丝 Spring: Stainless steel wire  
 针头: 黄铜 plunger: Brass

2. 表面处理 Plating

针管: 1u"表面镀金 Body: Min 1u" Gold plating over  
 针头: 1u"表面镀金 Plunger: Min 1u" Gold plating over

3. 机械性能: Mechanical properties

工作高度时弹力  $100g \pm 20g$  Elastic at working height  $100g \pm 20g$   
 回弹寿命: 来回10000次 Durability: 10000 cycle min

4. 电气性能: Electrical performance:

额定电压: 36V DC Voltage rating: 30v DC MAX  
 额定电流: 1.5A Current rating: 1.5A  
 阻抗:  $<30m\Omega$ : 1.5A Impedance:  $<30m\Omega$ : 1.5A

5. 未注明公差为  $\pm 0.03mm$  Unspecified tolerance  $\pm 0.03 mm$

6. 所有标注 "\*" 的尺寸品质都要检测。All dimensions marked with "\*" are tested.



深圳市蝙蝠无线技术有限公司

第三角法				机种	日期 18-10-27	页码
0~10	$\pm 0.10$	○	0.02	品名	6.5单头顶针	绘图
10~20	$\pm 0.15$	◎	$\phi 0.03$	料号	BWCD-L6.5W2.0H2.0	设计审核
20~40	$\pm 0.20$	⊥	0.02	材质	铜镀金	审核
> 40	$\pm 0.25$	∠	0.04	模面处理		确认
		∩	0.02	外观处理		单位
请勿实测图样位置				mm 比例 版本 T:A		

日期	修改内容	版本	备注
----	------	----	----

1 2 3 4 5 6 7 8