



1. 材料 Material:

Notes: 针管: 黄铜 Contact: Brass  
 弹簧: 不锈钢丝 Spring: Stainless steel wire  
 针头: 黄铜 plunger: Brass

2. 表面处理 Plating

针管: 1u"表面镀金 Body: Min 1u" Gold plating over  
 针头: 1u"表面镀金 Plunger: Min 1u" Gold plating over

3. 机械性能: Mechanical properties

工作高度时弹力100g±20g Elastic at working height 100g ± 20g  
 回弹寿命: 来回10000次 Durability: 10000 cycle min

4. 电气性能: Electrical performance:

额定电压: 36V DC Voltage rating: 30v DC MAX  
 额定电流: 1.5A Current rating: 1.5A  
 阻抗: <30mΩ; 1.5A Impedance: <30mΩ; 1.5A

5. 未注明公差为±0.03mm Unspecified tolerance ± 0.03 mm

6. 所有标注"\*"的尺寸品质都要检测。 All dimensions marked with "\*" are tested.



深圳市蝙蝠无线技术有限公司

第三角法		机种	日期 18-10-27	页码
0~10 ±0.10	○ 0.02	品名	6.0单头顶针	绘图
10~20 ±0.15	◎ Ø 0.03	料号	BWCD-L6.0W2.0H2.0	设计审核
20~40 ±0.20	⊥ 0.02	材质	铜镀金	审核
> 40 ±0.25	∠ 0.04	模面处理	确认	确认
	∠ 0.02	外观处理	单位	mm 比例
请勿实测图样位置		版本 T:A		

收回:

备注

日期

修改内容

版本

1

2

3

4

5

6

7

8