



- 技术要求:
1. 额定负荷: DC 5V 0.1~1mA
 2. 绝缘电阻: $\geq 100\Omega$
 3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
 4. 电器寿命: 100000次
 5. 环境温度: $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
 6. 相对湿度: $40^{\circ}\text{C} \leq 95\%$
 7. 接触电阻: $\leq 1\Omega$
 8. 接触行程: 0.4 ± 0.2
 9. 动作力: $\leq 0.3\text{N}$ (31gf)
 10. 各零件无明显飞边, 配合要紧, 不得有明显松动。
 11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

E	DS. 260. 2a	接触脚	4	黄铜		镀银	
D	DS. 264-1	底座	1	PA			
C	DS. 260. 1-1a	弹簧	1	磷铜丝		镀银	
B	DS. 260. 1. 1-2a	盖板	1	不锈钢			
A	DS. 260. 1. 1-1a	手柄	1	PA			
序号	代号	名称	数量	材料	单件总计		备注
					重量		

>0.5~2	± 0.05	± 0.10	± 0.15
>2~5	± 0.15	± 0.20	± 0.25
>5~10	± 0.25	± 0.28	± 0.30
角度 ANGLE	$\pm 0.5^{\circ}$		
未注尺寸公差(mm)			

第一视角	设计	图面	A4
	Jack Jin	单位	MM
	审核	比例	
	Jacky Zhong	重量	
批准	页码	1/1	
Tony Meng	版次	A/0	

东莞市美韩电子科技有限公司			
Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.			
1:1	DWG NO.	型号: UK-D0429-2	SIZE A4
1 of 1	PART NO.	规格: 3.5*3.85*3.8 贴片	VER R