


客户确认	
日期	



注意事项:

1. 线材H1端剥皮 $2.5^{+0.3}_{-0}$ mm后打压端子, 并按图示穿壳
2. 线材H2端剥皮 $3.0^{+0.3}_{-0}$ mm后打压端子, 并按图示穿壳
3. 端子与线材保持力 $\geq 2KG$
4. SM胶壳需选用华富品牌
5. SM公母胶壳插拔力: 插入力不大于8N/孔, 拔出力不小于3N/孔。

接点表:

H1	1	2	3	4
H2	1	2	3	4
颜色		蓝	白	排线

7	固定器 XHD-4RS1B 棕红色	1	PCS	/
6	2507H-4P 公壳固定器 棕红色 (SM-4PST红色锁片)	1	PCS	/
5	UL2468#26AWG-4C 镀锡铜 蓝白排	312	mm	/
4	2507T 母端子 (SM2.5母端子)	4	PCS	/
3	2507HP-4P 黑色 (SM2.5公壳) Pitch:2.5MM	1	PCS	/
2	2501T (XH-T)	4	PCS	/
1	XHD-4P 带扣 白色	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 SHENZHEN CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD
业务:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/XHD-4P+2507H-4P+UL2468#26 蓝白排 L=300mm 客户料号:
SXA	2020-09-18	单位: mm 比例: / 图纸编号: S007220365 版本: A