



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 125V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon6T, UL94V-0
PIN Phosphoric bronze Tin-plated
Solder tads Phosphoric bronze Tin-plated

Circuits	Dimensions (mm)			Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
CB1. 25-2AWT	1.25	7.65		CB1. 25-12AWT	13.75	20.15	
CB1. 25-3AWT	2.50	8.90		CB1. 25-20AWT	23.75	30.15	
CB1. 25-4AWT	3.75	10.15					
CB1. 25-5AWT	5.00	11.40					
CB1. 25-6AWT	6.25	12.65					
CB1. 25-7AWT	7.50	13.90					
CB1. 25-8AWT	8.75	15.15					
CB1. 25-9AWT	10.00	16.40					
CB1. 25-10AWT	11.25	17.65					
CB1. 25-11AWT	12.50	18.90					

NO	物料名称	规格型号	数量(PCS)	材质	镀涂	物料编码
①	基座	2.0	1	LCPE130i	本色	
②	焊片	2.0	2	黄铜	锡	
③	插针	2.0	2~20	黄铜	锡	
④	盖板	2.0	1	LCPE130i	本色	

型号

1.25超薄系列

更改记录	ECN NO	标记	变更内容	签名	日期	未注公差	投影	重量	g	编制/日期	周少华 2020.03.16	
						X.X ±0.30	单位	mm	版本	A	审核/日期	李永强 2020.03.16
						X.XX ±0.20	比例	1:1	共1页 第1页	批准/日期	田泽民 2020.03.16	
						X.XXX ±0.10	深圳市华灿天禄电子有限公司					
						Angle ±3.0°						