


电路结构示意图



| 序号 | 零件图号或代号 | 名称  | 数量   | 材料            | 备注       |
|----|---------|-----|------|---------------|----------|
| 4  |         | 底座  | 1PCS | PBT           | 黄色 环保    |
| 3  |         | 静触片 | 1PCS | H65 黄铜 t=0.30 | 电镀: 银 环保 |
| 2  |         | 动触片 | 1PCS | 锰钢 t=0.25     | 电镀: 银 环保 |
| 1  |         | 插针  | 1PCS | H65黄铜 φ=0.7   | 电镀: 银 环保 |

| 标记  | 数量 | 更改单号 | 签名 | 日期 |
|-----|----|------|----|----|
| 绘图  |    |      |    |    |
| 设计  |    |      |    |    |
| 审核  |    |      |    |    |
| 工艺  |    |      |    |    |
| 标准化 |    |      |    |    |
| 批准  |    |      |    |    |

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

KH-DC-011-0.7CJ

0755-83044319

DC-011

| 阶段标记  | 质量    | 比例  |
|-------|-------|-----|
| A     | B     | 1:1 |
| 第 1 页 | 共 1 页 |     |

电源插座

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

UNGER 1.5 ± 0.05 | 1.5 ~ 10 ± 0.1 | OVER 10 ± 0.2