


P.C.B.Land Pattern

技术参数:

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: $160\text{gf}\pm 50\text{gf}$;
7. 开关行程: $0.2\pm 0.1\text{mm}$
8. 使用寿命: 5-7万次;
9. 未注尺寸公差参照左下角表格。

5	嵌件	1	铜 H62 T=0.15	
4	底座	1	LCP	米色
3	簧片	2	复银不锈钢	
2	支架	1	铜 H62 T=0.2	
1	帽头	1	LCP	黑色
序号	名称	数量	材料	附注



发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市华灿天禄电子有限公司					
						视图		轻触开关			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例				
设计	G F	日期	16.05.18	标准化	日期			TC-2401B-3.5			
校对	L X J	日期	16.05.18	审定	日期						
工艺		日期									
审核	W F	日期	16.05.18								
						共 页	第 页				