

C	CAT. NO.	SURFA	表面処理 NCE TREATM	1ENT	その他 OTHER		リール REEL						
62684	_21_0ALF	GOL	金めっき D PLATING				紙リール						
62684	_21_0AHLF	GOL	金めっき D PLATING		ハロゲンフリ HALOGEN		- PAPER REEL						
62684	_21_1AHLF	GOL	金めっき D PLATING		ハロゲンフリ HALOGEN		プラスチックリール PLASTIC REEL						
製品の種類(紙 CAT.NO.&	リール) DIMENSIONS (PAPER	R REEL)						プラスチックリール) DIMENSIONS (PLASTIC REE	L)				
極数 NO. OF CONTACTS	型番 CAT. NO.			寸法 DIMENSIO	NS		極数 NO. OF	型 番		寸法 DIMENSIC			
(n)	CAT. NU.		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3	CONTACTS (n)	CAT. NO.	A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3	A
32	62684-322100ALF		48.4	20.2	40.4	44	40	62684-402121AHLF	48.4	20.2	40.4	44	
34	62684-342100ALF		48.4	20.2	40.4	44	45	62684-452121AHLF	48.4	20.2	40.4	44	
36	62684-362100ALF		48.4	20.2	40.4	44	50	62684-502121AHLF	48.4	20.2	40.4	44	
40	62684-402100ALF		48.4	20.2	40.4	44	40	62684-402101ALF	48.4	20.2	40.4	44	
43	62684-432100ALF		48.4	20.2	40.4	44	50	62684-502101ALF	48.4	20.2	40.4	44	
45	62684-452100ALF		48.4	20.2	40.4	44	24 FT			1	II]	
50	62684-502100ALF		48.4	20.2	40.4	44	注 記. 1. 本製品(は,自動実装(SMT)対応FPC用	コネクタである	0			
55	62684-5521NOALF		60.4	26.2	52.4	56	2. 本型番(は,プラスチックテープ梱包品示す。		•			
57	62684-5721N0ALF		60.4	26.2	52.4	56		チック(エンボス)テープ及びリール 0806 (電子部品のテーピング(表産		# ヂ Z			
. 32	62684-322100AHL	F	48.4	20.2	40.4	44		しつして(電子部品のリュニング(表面 は、芯径部(コア部)の寸法を示す。	夫衣部四//に4	⊭9 0 0			
40	62684-402100AHL	F	48.4	20.2	40.4	44	NOTE						
45	62684-452100AHL	F	48.4	20.2	40.4	44	1.THIS	PRODUCT IS THE CONNE			2		
50	62684-502100AHL	F	48.4	20.2	40.4	44		COPES WITH AUTOMATIC N CATALOG NO. INDICATES					
50	62684-5021C0AHL	F	48.4	20.2	40.4	44	3.SEE J	JIS C 0806 (PACKING OF	ELECTRON	IC COMP	ONENTS O		
45	62684-452160AHL	.F	48.4	20.2	40.4	44	CONTI FOR S	INUOUS TAPÈS (SURFACE SHAPE AND DIMENSIONS	E MOUNTIN OF PLASTI	G DEVICES	S)) S) tape a	ND REEL	

4

部品表	PARTS LIST				
部番 PT NO	品 名 PARTS NAME	型 番 CAT. NO.	材 質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール		硬質紙 CARDBOARD	1	色:白 COLOR:WHITE
	REEL		ポリスチレン POLYSTYRENE	1	色:白 or 黒 COLOR : WHITE or BLACK
2	プラスチック(エンボス)テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE		ポリスチレン or PET樹脂 PS or A-PET		色:透明 COLOR:TRANSPARENCY
3	カバーテープ COVER		ポリエステル/ ポリエチレン POLYESTER/POLYETHYLENE		色:透明 COLOR:TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	6268421_A_LF	SHEET 2 参照 SEE SHEET 2	2000	


mat	'l. c	ode				surf	ace	/	tole	Γαπο	e	proj	ectio	n	proc	luct	fam	ily			_		
	S	EE_	TABL	E		ISO ´	1302	\vee	ISO 4	06 IS	0 1101			1						58D	F		
ltr	ecn	по	dr	dat	e	tolera	nces i	unless	otherw	ise sp	pecified	9	$\mathcal{I} \subseteq$	\neg	title	2							
А	J005	27	T.H	2000-	-7-31	angl			С	.X/±	:5		MM		0.5m	าmピッ ว	F FPC,	/FFC用	SMT9	イプコネミ	フタプミ	ラスチック	7梱包品
						ungu	<u> </u>	near	0.	XX/=	±5	-		-		ΡL	, ASTIC	TAPE	PACK	AGED			
AG	ELX-J-	-19059	S.W	2014-	10-15	0°±5	5°					scal	.e N,	/Α		0.	5mm	CONT	ACT SI	PACINO	G CON	INECT	DR
AH	ELX-J-	-19424	S.W	2014-	11-13	dr	S.1	VATANA	NBE	2020-	2-17				dwg	ПΟ			S	heet	1 c	of 5	size
AJ	ELX-J-	-21605	S.W	2015-	8-6	engr	S.I	VATANA	BE	2020-	2-17	Am	phe					60	60	1			Λ-
AK	ELX-J-	-33053	S.W	2019-	3-28	chr	S	-H.TH	0	2020-	2-18			Ci				бZ	68	4			A3
AL	ELX-J-	-36059	S.W	2020-	2-17	appd	Y	.KAME[)A	2020-	2-18				type	1	Pr	oduc	t Cu	stom	er [Drawi	ng
she	e†	гечі	sion	AL	AL	AL	AL	AL															
inde	X	shee	21	1	2	3	4	5															
						4									5								6

5 |



4.A DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.

С




1
h
υ
-

	SURFAC	表面処理 そのft CE TREATMENT		接点形状 CONTACT POINT	
	っき 0.05				
_		G 0.05μmMIN. μmMIN. / ハロゲ			
			/ HALOGEN FREE	SINGLE CONTACT POINT	
		umMIN. / ハロゲ			
_		G 0.76μmMIN. μmMIN. / ハロゲ	/ HALOGEN FREE		-
			/ HALOGEN FREE	DUAL CONTACT POINT	
		ハウジング材質 HOUSING			A
С	D	MATERIAL			
0.3	21.5				
1.3	22.5				
2.3	23.5				
4.3	25.5	PA9T			
5.8	27				
6.8	28				
9.3	30.5				
1.8	33				
2.8	34				
0.3	21.5				
4.3	25.5				
6.8	28	LCP			В
9.3	30.5				
4.3	25.5				
6.8	28				
9.3	30.5				
9.3 6.8	30.5 28				
-00	F M 2.S P 3.S P 4.T Ti 5.T E	HIS PRODUCT OR FPC AND (OUNTING (SM EE SHEET No. ACKAGED PRC EE SHEET No. C BOARD LAY(HE HOUSING N O 260°C PEAK J A REFLOW SI HE PRODUCT UROPEAN DIRI	.1 REGARDING PLA	VATIC STIC TAPE COMMENDED XPOSURE DR 10SECONDS S "LF" MEETS ER COUNTRY	<u> </u>

projection product family 58DF $\bigcirc \sub$ title 0.5mmピッチFPC/FFC用コネクタ MM 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR scale N/A sheet 2 of 5 size dwg no Ampheno 62684 FĈi type Product Customer Drawing 5 |

D

Аз



	CAT. NO.	表面処 SURFACE TREA	理 TMENT	その OTH	他 ER		リール REEL						
6268	3411_0ALF	金めっ GOLD PLAT	き			- 4	紙リール						
6268	8411_0AHLF	金めっ GOLD PLAT			ンフリー EN FREE		PAPER I	REEL					
6268	3411_1AHLF	金めっ GOLD PLAT	き TING		ンフリー EN FREE		プラスチ [、] PLASTIC	ックリール REEL					
)種類(紙リール) D. & DIMENSIONS (PAPE	ER REEL)							プラスチック ISIONS (PLASTIC)		
極数 NO. OF ONTACTS	型番		त्तु DIMENSI	法 ONS			極数 NO. OF CONTACTS		番		寸 DIMENSI		
(n)	CAT. NO.	A ± 5	B±0.1	C ± 0.1	D ± 0.3		(n)	CA	Γ. NO.	A ± 5	B±0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
32	62684-321100ALF	48.4	20.2	40.4	44		60	62684-	-6011N1ALF	60.4	26.2	52.4	56
38	62684-381100ALF	48.4	20.2	40.4	44		60	62684-	-6011N1AHLF	60.4	26.2	52.4	56
40	62684-401100ALF	48.4	20.2	40.4	44								
45	62684-451100ALF	48.4	20.2	40.4	44								
50	62684-501100ALF	48.4	20.2	40.4	44								
55	62684-5511NOALF	60.4	26.2	52.4	56								
57	62684-5711NOALF	60.4	26.2	52.4	56								
60	62684-6011NOALF	60.4	26.2	52.4	56	注							
45	62684-451100AHL	_F 48.4	20.2	40.4	44				実装(SMT)対応]ネクタで	ある。	
50	62684-501100AHL	_F 48.4	20.2	40.4	44				スチックテープ梱包		Z 16 1 XI . X		
55	62684-5511N0AHL	_F 60.4	26.2	52.4	56				ェンボス)テープ及 (モス 切り の ニー・)				
57	62684-5711N0AHL	_F 60.4	26.2	52.4	56				(電子部品のテーピ	•	美装部品),	に準する。	
60	62684-6011N0AHL	_F 60.4	26.2	52.4	56			なは、心往音	『(コア部)の寸法	を示す。			
45	62684-451160AHL	<u>.</u> F 48.4	20.2	40.4	44	NO 1		RODUCT IS	S THE CONNECTO	IR LISED F	OR FPC		
55	62684-551170AHL	_F 60.4	26.2	52.4	56		AND CO	PES WITH	AUTOMATIC MOL	INTING(SM	1T).		
						3	S.SEE JIS CONTIN FOR SH	S C 0806 IUOUS TAF IAPE AND	D. INDICATES PLA (PACKING OF ELI PES (SURFACE MO DIMENSIONS OF PORTION OF THE	ECTRONIC DUNTING PLASTIC (COMPON	ENTS ON	

4


部品表	PARTS LIST				
部番 PT NO	品名 PARTS NAME	型 番 CAT. NO.	材 質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール		硬質紙 CARDBOARD	1	色:白 COLOR:WHITE
	REEL		ポリスチレン POLYSTYRENE	1	色:白 or 黒 COLOR : WHITE or BLACK
2	プラスチック(エンボス)テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE		ポリスチレン or PET樹脂 PS or A-PET		色:透明 COLOR:TRANSPARENCY
3	カバーテープ COVER		ポリエステル/ ポリエチレン POLYESTER/POLYETHYLENE		色:透明 COLOR:TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	6268411_A_LF	SHEET 4 参照 SEE SHEET 4	2000	

STA	TUS	:Relea	sed	Р	rinted	l: Feb	20.	2020																
						4								-	5								6	
inde	ΞX	she	et																					
she	e†	revi	sion																					
						appd	Y	.KAMEC)A	2020-	2-18				type	2	Pro	oduc [.]	t Cu	stome	er D	rawi	ng	
						chr	S	S-H.THI	0	2020-	2-18			Ci				62	684	4			Аз	
						engr	S.	WATANA	BE	2020-	2-17	Am	phe	nol				$\sim \circ$	$\sim \circ$	1			\	
						dr	S.	WATANA	BE	2020-	2-17				dwg	ΠO			S	heet.	3 о	f 5	size	
						0°±5	•					scal	.e N/	/A		0.	5mm ·	CONTA	NCT SP	PACING	CON	VECT	OR	
						angl	l	inear	0	.XX/±	:5	1					ASTIC							
AL						anal			C).X/±	5		ΜМ		0.5m	าmピッラ	F FPC/	'FFC用	SMT9·	イプコネク	9 プラ	スチック	7梱包品	
ltr	ecn	ПО	dr	dat	e	tolerar	ices	unless	otherv	wise sp	ecified	P	クト	\Box	title	2								1
	S	SEE_	TABL	.E		ISO 1	302	\checkmark	ISO 4	06 IS	0 1101	4		1						58CF				
mat	'l. 1	code				surfo	lce	/	tole	enanc	е	ргој	ectio	л	proc	luct	fam	ily						

А

В

C



	SURFA	表面処理 その他 CE TREATMENT AND (接点形状 R CONTACT POINT
金め	っき		
	LD PLATIN		SINGLE CONTACT POINT
	うき / ハロ コロロ ATIN	Iゲンフリー IG / HALOGEN FREE	
)っき / ハE		
		IG / HALOGEN FREE	DUAL CONTACT POINT
IC		ハウジング材質	
NS C	D	HOUSING MATERIAL	
	_		
20.3	21.5	-	
23.3 24.3	24.5 25.5		
24.5 26.8	23.5		
20.0 29.3	30.5	PA9T	
31.8	33	-	
32.8	34	1	
34.3	35.5	1	
26.8	28		
	30.5	1	
29.3	33	1	
<u>29.3</u> 31.8		LCP	
<u>29.3</u> 31.8 32.8	34		
31.8	34 35.5		
31.8 32.8		-	

1.THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT).
SEE SHEET No.3 REGARDING PLASTIC TAPE PACKAGED PRODUCT.
SEE SHEET No.5 REGARDING RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND CABLE.
THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10SECONDS IN A REFLOW SOLDERING OVEN.
THE PRODUCT THAT THE FOD HAS "LE" MEETS С 5.THE PRODUCT THAT THE END HAS "LF" MEETS EUROPEAN DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008. projection product family 58CF $(\mathbf{\Phi})$ title 0.5mmピッチFPC/FFC用コネクタ MM 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR scale N/A sheet 4 of 5 size dwg no Ampheno 62684 Аз FCi type Product Customer Drawing D 5

