

HC122-7 MQ-7一氧化碳模块



产品详情及参数：MQ-x系列是各种气体的探测器，煤气、天然气、打火机泄露可以探测，酒精、甲醛、可吸入悬浮物可以探测。尺寸：35*26.3mm

型号	探测气体	探测范围
MQ-2	烟雾	300-10000ppm
MQ-2B	可燃气	300-10000ppm
MQ-5	液化气	300-5000ppm
MQ-7	一氧化碳	10-1000ppm
MQ-135	空气质量（二氧化碳、酒精、苯、氮氧化物、氨等气体的浓度）	

注意的是MQ-135可以检测到上面列出的所有气体，但无法区分它们。如果您要专门针对一种气体，则最好选择其他传感器。传感器还需要使用加热器来预热传感器。建议不要将其与较小的电池一起使用，因为它会很快耗尽电池电量。

AO	模拟 pin
DO	数字 pin
-	GND
+	VCC

Arduino
例子一
接线图

