



图面产品均符合ROHS标准 ▲为重要尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者

NOTICE:  
 ALL PARTS MUST MEET TO RoHS REQUIREMENTS



- Note:
1. Remove All Burrs.
  2. Break All Corners And Edges C0.15 MAX.
  3. Diameter On Common Center And To Be Concentric Within 0.1 mm.
  4. Impedance : 50 Ω ; Frequency Range : 0-6 GHz ; VSWR : 1.5 Max.
  6. Temperature range : -40°C - +80°C.
  7. Durability : ≥ 500 Cycles.
  8. Standard from: MIL-C-39012
  9. The Component For OD1.13/1.37 Cable.

**BOM表**

序号	名称	料号	物料描述	单位	数量
3	母针	2E02-0048G	φ1.45*11.30*φ0.9 C3602 鍍3U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0176	φ4.15*8.0 白色鐵弗龍	PCS	1
1	四脚主体	2A01-0059G	SQ6.5*13.3*φ3.8 C3604 鍍1-3U"金	PCS	1

公差	x	±0.20
	x.x	±0.15
x.xx	±0.10	
ANGULAR	±5°	

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.			
品名规格: 180度四脚插板焊接式/母头母针接头 SQ6.5x13.3xOD0.9			
设计	S. He	料号	2LC15SF022
审核		日期	2019-12-24
核准		版本	A/0 页码 1/1