


# 深圳市钜硕电子有限公司

## SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO.,LTD

样品图规

CUSTOMER(客户):	Customer Part NO. (客户部品号): EDPO5B-30P-250-3-5-LH
	Part Descripon(部品规格): 0.5*30P*250*E 3/1/5/0(0.035×0.3)(43字+43白)加强版225

Item	项目	Specification	规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	30	
Pitch	间距 P	$0.5 \pm 0.05$	
Total Pitch	全间距 PT	$14.5 \pm 0.08$	
Total Length	总长度 L	$250 \pm 2$	
Insulation Length	绝缘长度 IL	$246 \pm 2$	
Margin Width	边缘宽度 M	$0.5 \pm 0.08$	
Total Width	总宽度 W	$15.5 \pm 0.08$	
Strip Length	线口长度 S1	$3 \pm 1$	
Strip Length	线口长度 S2	$1 \pm 1$	
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	$5 \pm 2$	
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	/	
Slanting	线口倾斜度 A	$\leq 0.3$	
Over lap	冲孔	/	
Terminal thickness	插入厚度 t1	$0.3 \pm 0.02$	
Thickness insulation	线身厚度 t	$0.12 \pm 0.02$	
Conductor thickness	导体厚度 Ct	$0.035 \pm 0.01$	
Conductor width	导体宽度 Cw	$0.3 \pm 0.03$	
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色(Blue)	
PET(Supporting Tapc Color)	补强板规格	0.225mm	
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 印字	
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色	
Rev	版本	E	



Storage condition(储存条件): Recommended(推荐)			
Temp: 15° C~25° C(温度15° C~25° C) Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)			
Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来 衡量, 隐藏线不显示。  Unit(单位):mm	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
	2021-7-19		
	Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
JACK	John	Dean	