


深圳市钜硕电子有限公司


SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO.,LTD

样品图规

CUSTOMER(客户):	Customer Part NO. (客户部品号): EDP05B-40P-250-3-5-LH
	Part Descripon(部品规格): 0.5*40P*250*E 3/1/5/0(0.035×0.3)(43字+43白)加强版225

Item	项目	Specification	规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	40	
Pitch	间距 P	0.5±0.05	
Total Pitch	全间距 PT	19.5±0.08	
Total Length	总长度 L	250±2	
Insulation Length	绝缘长度 IL	246±2	
Margin Width	边缘宽度 M	0.5±0.08	
Total Width	总宽度 W	20.5±0.08	
Strip Length	线口长度 S1	3±1	
Strip Length	线口长度 S2	1±1	
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	5±2	
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	/	
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3	
Over lap	冲孔	/	
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.3±0.02	
Thickness insulation	线身厚度 t	0.12±0.02	
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.01	
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03	
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色(Blue)	
PET(Supporting Tapc Color)	补强板规格	0.225mm	
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 印字	
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色	
Rev	版本	E	



Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)			
Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)			
Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来 衡量,隐藏线不显示。  Unit(单位):mm	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
	2021-7-19		
	Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
JACK	John	Dean	