


Recommant PCB Layout



PIN针规格: 1.14\*1.14\*14.60

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40° C - +105° C
- Contact resistance: 20mΩ

■ WADER

- Part No: CS-1120-05N2, 3, 4
- Part No: 2-12
- Material: NyLon 66 WT UL94V-0
- Q' TY: 1000 pcs/Bag
- Finish: Tin-plated

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權歸深圳市永豐盈電子有限公司所有，未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的權力。

类别	WAFER	品名	CS-1120-05N2, 3, 4	X.	±0.50			单位	mm	SHEET 1 OF 1				
版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色	本色	比例	比例	①	修改内容	修改日期		
制定部门	工程部	绘制	钟文集	X.XX	±0.30	画法		数量		①				
工程图号	CST-1120	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELELECTRONICS CO., LTD.						②		
制定日期	2020/04/01	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10							③		