



Recommended PCB Layout

NOTE:
 MATERIAL
 HOUSING: PBT/BK UL94V-0.
 CONTACT: C2700.
 CONTACT PLATING: GOLD .
 ELECTRICAL
 CURRENT RATING: 3AMP.
 VOLTAGE RATING: 250VAC/DC.
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:600VAC MIN.
 CONTACT RESISTANCE: 20mΩMAX.
 INSULATION RESISTANCE:1000MΩMIN.
 ENVIRONMENTAL
 TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +105°C.

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HEADER	品名	CS-1110-1X6N3.4(L10.8)	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.20	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.10	画法		数量		▲		
工程图号	CST-1110	审核	姚培柱	X.XXX	±0.05	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.				▲		
制定日期	2018/4/11	核准	周中湖	X.XXXX	±0.01					▲		