



Recommnd PCB Layout

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω min
- Temperature range: -40 $^{\circ}$ C - +105 $^{\circ}$ C
- Contact resistance: 20m Ω max

■ HOUSING

- Part No. : CS-1150-06 E



类型: 三方三圆, 无筋

- Poles: XX
- Material: ①Contact: Brass H65, Tin/Gold Plated

- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

②Base: Nylon 66, UL94V-2

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
歸深圳市永丰盈電子有
限公司所有, 未經書面
許可不准擅自傳閱、復
制和修改。本公司保留
法律追責的權力。

类别	针座	品名	CS-1150-06E	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	▲	修改内容
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法	⊕	数量		①	修改日期
工程图号	CST-1150	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.				②	
制定日期	2020-12-10	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05					③	