



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩmin
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No. : CS-1150-08 D
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型: 三方五圆, 无筋, 78连孔

- Poles: 08
- Material: Nylon 66, UL94V-2 ,BK
- Material: ①Contact: Brass H65, Tin
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

Recommand PCB Layout

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權 歸深圳市永豐盈電子有 限公司所有, 未經書面 許可不准擅自傳閱、復 制和修改。本公司保留 法律追究的權力。	类别	针座	品名	CS-1150-08D	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
	制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量		▲		
	工程图号	CST-1150	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.				▲		
	制定日期	2021-01-18	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05					▲		