



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating:125V AC/DC
- Current rating: 1.5A, AC/DC
- Withstanding Voltage:1000VAC/minute
- Insulation resistance: 500M Ωmin
- Temperature range:-40°Cto+105 °C
- Contact resistance:20mΩ max

■ WAFER

- Part No:CS-5333-08 B 色粉0097
- Poles:08
- Material:PA66+30%G/F UL 94V-0 灰色
- Q' TY:100 pcs/Blister Box 吸塑盒

PCB LAYOUT

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-5333-08B色粉0097			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	B/1	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色	本色	比例	1:1	①	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		①	板柱改小	2018-04-19
工程图号	CST-5333B	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.						
制定日期	2017/11/14	核准	李文畅	X.XXXX	±0.10							②