


RoHS



技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 3A
3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
2. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
3. 耐 压: AC 800V
4. 焊接温度: $260^{\circ}C \pm 5$ 5 ± 0.5 秒
5. 工作温度: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15mm$

XH-2A-P	紫色
XH-2A-B	黑色
XII-2A-L	蓝色
XII-2A-R	红色
XH-2A-Y	黄色

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
XH-2A-P	2.50	7.50
XH-2A-B	2.50	7.50
XII-2A-L	2.50	7.50
XII-2A-R	2.50	7.50
XH-2A-Y	2.50	7.50

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料:
 塑胶 : 尼龙 PA66
 插针 : 黄铜
 镀层 : 镀锡

						深圳市华灿天禄电子有限公司					
						视图					
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日期		图样标记	重量	比例	针 座 XH-NA		
设计	LYW	日期 17.10.30	标准化	日期							
校对	LPJ	日期 17.10.30	审定	日期							
工艺		日期									
审核	LGB	日期 17.10.30				共 页	第 页				