


2-6A



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 10mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

XHB-2A-P	紫色
XHB-2A-B	黑色
XHB-2A-L	蓝色
XHB-2A-R	红色
XHB-2A-Y	黄色

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
XHB-2A-P	2.50	7.50
XHB-2A-B	2.50	7.50
XHB-2A-L	2.50	7.50
XHB-2A-R	2.50	7.50
XHB-2A-Y	2.50	7.50

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

深圳市华灿天禄电子有限公司									
视图									
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	图样标记	重 量	比 例	针座 XHB-NA	
设计	李攀进	日期	13.05.16	标准化	日期				
校对		日期		审定	日期				
工艺		日期							
审核	王晓峰	日期	13.05.16			共 页	第 页		