



SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 100V AC/DC
- Current rating: 2A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

WAFER

- Part No: CS-1134-XXA
- Poles: 2-15
- Material: A63V0 UL94-V0, White (白色)
- Q' TY: 1,000 pcs/PE Bag

Poles	PART NO	DIMENSION (mm)			Poles	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C			A	B	C
2	CS-1134-02A	2.00	3.16	4.50	9	CS-1134-09A	16.00	13.94	18.50
3	CS-1134-03A	4.00	3.16	6.50	10	CS-1134-10A	18.00	13.94	20.50
4	CS-1134-04A	6.00	3.16	8.50	11	CS-1134-11A	20.00	15.94	22.50
5	CS-1134-05A	8.00	5.94	10.50	12	CS-1134-12A	22.00	15.94	24.50
6	CS-1134-06A	10.00	7.94	12.50	13	CS-1134-13A	24.00	15.94	26.50
7	CS-1134-07A	12.00	9.94	14.50	14	CS-1134-14A	26.00	15.94	28.50
8	CS-1134-08A	14.00	11.94	16.50	15	CS-1134-15A	28.00	15.54	30.50

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1134-03A	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量			
工程图号	CST-1134	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.					
制定日期	2017-05-30	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05						