


CUSTOMER (客户):

Customer Part NO. (客户部品号):

Part Descripon(部品规格): 1.0*23*100*A/B 4/4/8/8 0.225+0.043(20264) 0.035*0.65

Item	项目	Specification	规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	23P	
Pitch	间距 P	1.0±0.08	
Total Pitch	全间距 PT	5 ±0.08	
Total Length	总长度 L	100±3	
Insulation Length	绝缘长度 IL	192 ±3	
Margin Width	边缘宽度 M	1.0 ±0.08	
Total Width	总宽度 W	5.5±0.08	
Strip Length	线口长度 S1	4 ±1	
Strip Length	线口长度 S2	4 ±1	
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ±2	
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ±2	
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3	
Over lap	冲孔	/	
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05	
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05	
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005	
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03	
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 Blue	
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格		0.225mm	
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm	
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)	
Rev	版本	A	



Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来
衡量,隐藏线不显示。



Unit(单位):mm

Discharge Date
发行日期

2019 07 18

Review Date
修订日期Drawing NO
图纸编号

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

KH-FFC-A1.0-23P-100MM

0755-83044319