



技术要求

1. 塑件表面平整光洁, 无飞边、毛刺等现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中6级执行。
3. 相同规格的产品不同厂家应能互换。

件(通)用件登记	
插图	
插图	
插图	
插图	
插图	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

B	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0
A	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

插孔座		HX20018-2~15A		材料		尼龙UL94V-2(0)	
(PA-2~15A)				图样标记		视图	
设计		审核		图样		比例	
工艺		日期		共 1 页		第 1 页	
浙江红星电业有限公司		2015.3.17		沈才义		5:1	