





YTS-B013-X系列




H
4.3
5.0
6.0



电路图

CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≦100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≧100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≧250VAC/1min
寿命 Endurance	≧20000次

编码表

YTS	B013	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	043(4.3mm)	25(250g)	01~99	A散装
			045(4.5mm)			B冷封编带
			050(5.0mm)			C管热
						H热封

E	按钮	PFA	1	白色
D	盖板	铁		镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PFA	1	白色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: 轻触开关 TACTILE SWITCH	
							型号/MODEL: YTS-B013-X系列	
标记 S.M.C	次数 FREQUENCY	更改文件号 REVISED ION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	一般公差 GENERAL TOLERANCE		
设计 DESIGN		赵晓峰		2017.05.17	1:1	0.5~2	±0.10	
审核 CHECKED		陈乐峰		2017.05.17	单位 UNIT	2~5	±0.25	
批准 APPROVED		朱旭静		2017.05.17	数量 REQUIRE	5~10	±0.30	
					角度 ANGLE	±0.5°		

名称/NAME: 轻触开关 TACTILE SWITCH	
型号/MODEL: YTS-B013-X系列	
东莞市博众电气有限公司 DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD	