






XXB Connectivity

PE 主要技术要求:

- 1.产品材质: PA9T、LCP、锌合金、H62
- 2.产品表面无缩水、披锋、油污、缺胶、杂色等不良现象
- 3.产品符合ROHS环保标准
- 4.带*的为重点管控尺寸。

射频同轴连接器主要技术特性:

- 温度范围 Temp.range: -55~+155°C
- 特性阻抗 Impedance: 50Ω
- 频率范围 Frequency Range: DC~3GHz
- 工作电压 Workin Voltage: 335V max (有效值)
- 耐压 Withstand Voltage: 700V rms (海平面最小值)
- 接触电阻 Contact resistance:
 - 内导体之间 Center Contact: ≤6mΩ
 - 外导体之间 Outer Contact: ≤1mΩ
- 绝缘电阻 Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 震动 Vibration: 100m/S²(80~2000Hz)
- 冲击 Impact: 500m/S²
- 电压驻波比 VSWR: ≤1.3
- 耐用性 Durability(mating): ≥500次(cycles)
- 内导体插拔力 Inner Conductor: ≥8N
- 外导体插拔力 Outer Conductor: ≥8N



广东星坤科技股份有限公司

4x	生	日期
4x	教	
MARK	DESCRIPTION	DATE

文件工程章

REVISIONS

DATE REVISED APPROVED

UNSPECIFIED TOLERANCES





ANGLAR	±5°
L ≤ 4	±0.2
4 < L ≤ 16	±0.3
16 < L ≤ 63	±0.4
L > 63	±0.5



XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED

DSND	SCALE: N/A	MODEL TYPE: FAKRA
DWN	VIEW:	PART NO.: XK07WMX
CHKD	UNIT: mm/in	DWG NO.: X-XK07WMX
APPD	SIZE: A4	WEIGHT SHEET REVISION
		1/1 A0


附表:

产品型号	图形	颜色	胶壳料号
XK07WMA		黑色	
XK07WMB		白色	
XK07WMC		蓝色	
XK07WMD		枣红色	
XK07WME		绿色	
XK07WMF		棕色	
XK07WMG		灰色	

产品型号	图形	颜色	胶壳料号
XK07WMH		紫罗兰色	
XK07WMI		米黄色	
XK07WMK		土黄色	
XK07WML		深红色	
XK07WMM		蜡橙色	
XK07WMN		靛蓝绿色	
XK07WMZ		水蓝色	

广东星坤科技股份有限公司
 生敬
 日期
 文件工程章

REVISIONS				UNSPECIFIED TOLERANCES	
DATE	REVISED	APPROVED		L ≤ 4	±5°
				4 < L ≤ 16	±0.2
				16 < L ≤ 63	±0.3
				L > 63	±0.4
					±0.5

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: FAKRA
DWN		VIEW: 	PART NO.: XK07WMX
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.: X-XK07WMX
APPD		SIZE: A4	
XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED			WEIGHT
			SHEET
			REVISION
			1/1
			A0

