



XKB Connectly

PE 主要技术要求:

- 1.产品材质: PA9T、LCP、锌合金、H62
- 2.产品表面无缩水、披锋、油污、缺胶、杂色等不良现象
- 3.产品符合ROHS环保标准
- 4.带*的为重点管控尺寸。

射频同轴连接器主要技术特性:

温度范围 Temp.range:	-40~+85℃
特性阻抗 Impedance:	50Ω
频率范围 Frequency Range:	DC~4GHz
工作电压 Workin Voltage:	335V max (有效值)
耐压 Withstand Voltage:	700V rms (海平面最小值)
接触电阻 Contact resistance:	
内导体之间 Center Contact:	≤6mΩ
外导体之间 Outer Contact:	≤6mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance:	≥1000MΩ
震动 Vibration:	100m/S ² (80~2000Hz)
冲击 Impact:	500m/S ²
电压驻波比 VSWR:	≤1.5 Max@3GHz
耐用性 Durability(mating):	≥25(cycles)
胶壳插入力 Insertion force:	≤25 N
胶壳拔出力 Pull out force:	≥5 N
胶壳拔出力(带锁扣):	≥100 N

广东星坤科技股份有限公司

生 日期

MARK 效 期

文件工程章

REVISIONS	DATE	REVISED	APPROVED

UNSPECIFIED TOLERANCES
ANGULAR ±5°
L ≤ 4 ±0.2
4 < L ≤ 16 ±0.3
16 < L ≤ 63 ±0.4
L > 63 ±0.5



DSND	SCALE: N/A	MODEL TYPE: FAKRA
DWN	VIEW:	PART NO.: XK08WMX
CHKD	UNIT: mm/in	DWG NO.: X-XK08WMX
APPD	SIZE: A4	WEIGHT SHEET REVISION
XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED		1/1 A0

附表:

产品型号	图形	颜色	胶壳料号
XK08WMA		黑色	
XK08WMB		白色	
XK08WMC		蓝色	
XK08WMD		枣红色	
XK08WME		绿色	
XK08WMF		棕色	
XK08WMG		灰色	

产品型号	图形	颜色	胶壳料号
XK08WMH		紫罗兰色	
XK08WMI		米黄色	
XK08WMK		土黄色	
XK08WML		深红色	
XK08WMM		蜡橙色	
XK08WMN		松蓝绿色	
XK08WMZ		水蓝色	

广东星坤科技股份有限公司

生效日期

文件工程章

REVISIONS	DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES
				ANGULAR ±5°
				L ≤ 4 ±0.2
				4 < L ≤ 16 ±0.3
				16 < L ≤ 63 ±0.4
				L > 63 ±0.5

XKIB

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED

DSND	SCALE: N/A	MODEL TYPE: FAKRA
DWN	VIEW:	PART NO.: XK08WMX
CHKD	UNIT: mm/in	DWG NO.: X-XK08WMX
APPD	SIZE: A4	WEIGHT SHEET REVISION
		1/1 A0