



- 技术要求**
1. 塑料表面平整光洁, 无飞边、毛刺等现象。
 2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中6级执行。
 3. 相同规格的产品不同厂家应能互换。

底图总号	D	0.8	1.6	3.6	5.6	7.6	9.6	11.6	13.6	15.6	17.6	19.6	21.6	23.6	25.6	27.6
签字	C	4.8	6.8	8.8	10.8	12.8	14.8	16.8	18.8	20.8	22.8	24.8	26.8	28.8	30.8	32.8
日期	B	5.8	7.8	9.8	11.8	13.8	15.8	17.8	19.8	21.8	23.8	25.8	27.8	29.8	31.8	33.8
日期	A	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0
孔数		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	赵建丽			
校对				
审核				
工艺				
日期	批准	标准	日期	
			2011.8.1	

插孔座		HXY8.118.001	
PH-2Y~16Y			
(HX20006-2Y~16Y)			
图样标记	视图	重量	比例
			5:1
材料		尼龙UL94V-2(0)	
浙江红星电业有限公司			