


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2017-11-28
△	B版	新增包装方式	2017-12-16



**注意事项:**


1. H1端芯线剥 $2.5^{+0.5}_0$ MM, 打压SAN90T端子; H2端剥 $3.0^{+0.5}_0$ MM打压2508T端子。
2. 依配线表穿胶。

**备注:**

1. 导通阻抗 $<3\Omega$ , 绝缘阻抗 $20M\Omega$ 。DC300V。
2. 端子拉力 $\geq 2.5KG$ 。
3. 公母壳插力不大于8N/孔, 拔力不小于3N/孔。
- △ 4. 包装方式: 25PCS/扎对折, 如右图。

**接点表:**

H1	1	2	3	4	5
H2	1	2	3	4	5
颜色	红	白	绿	黑	黄



**包装图**

8	尼龙扎带3.0*100MM 白色	1	PCS	YS01
7	固定器2508H-5P (SM5p母壳固定器)	1	PCS	HF04
6	PVC管 $\phi 6*470MM$	470	mm	GRT0
5	端子2508T (SM-T) 公 镀锡	5	PCS	HF04
4	胶壳2508H-5P (SM-5P) 黑色	1	PCS	HF04
3	UL1007#26 TS 红白绿黑黄	各515	mm	XS
2	端子SAN90T (JC20-T) 镀锡	5	PCS	JD
1	胶壳SAN90H-5P (JC20-5P) 白色	1	PCS	JD
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	C <sub>kmtw</sub> 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/SAN90H-5P+2508H-5P+ UL1007#26 L=500MM
夏胜六	2017-11-28	客户料号: _____ 样品编号: 201709240
		单位: mm 比例: / 图纸编号: S007220197 版本: B