


客户确认	
日期	

标记	版次	变 更 内 容	日期
/	A版	新版图面	2019-09-11
	B版	增加基板端子铆压尺寸要求	2021-3-23




加工说明:

1. 线材H1端剥皮 $4.5^{+0.3}_0$ mm后打压基板端子, H2端剥皮 $5.0^{+0.6}_0$ mm, 打压端子。
2. 导通阻抗 <2 欧姆
3. 太阳型端子与线材保持力 ≥ 19.0 KG, 基板端子拉力 ≥ 6.0 KG
4. H2端端子料带从圆环内径到外径尺寸为 1.8 ± 0.2 mm
5. 基板端子 PCB开孔 $\phi 2.5$ mm

包装方式: 100PCS/把, 用气泡棉包住基板端子

基板端子铆压尺寸

5	热缩套管 $\phi 4.0$ 黑色 L=15MM	1	PCS	/
4	热缩套管 $\phi 3.5$ 黑色 L=15MM	1	PCS	/
3	基板端子 P1811-2E 孔径 $\phi 2.5$ 配UL1015#14	1	PCS	/
2	止滑太阳型端子 6179 (信厚) $\phi 4.2 \times \phi 8.0 \times 10.5$	1	PCS	/
1	UL1015#14AWG 黄注绿 镀铜	316	mm	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD
业务:	日期:	
制图:	日期:	
SXA	2019-09-11	
品名规格:	2E/基板端子 $\phi 2.5$ 止滑太阳型端子 $\phi 4.2 \times 1015\#14$ L=300MM	
客户料号	单位	比例
	mm	/
图纸编号	S007220291	版本
		B