





REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASE	17.12.19	FUYONG.LIU
A1	增加"0.45档板"	18.01.15	DENGJUN.TAN
A2	取消挡板, 部分尺寸微调	20.09.10	S.He



PCB LAYOUT

- 一. 电气特性
1. 工作电压335V MAX (有效值)
  2. 耐电压1000V (海平面最小值)
  3. 绝缘电阻: 1000M OHM MIN
  4. 绝缘阻抗: 50 OHN
  5. 驻波比: 2.0MAX
- 二. 工作温度: -55°C~+155°C
- 三. 部件1四角与部件2螺牙拖落扭力6kg以上  
吊重脱力6KG以上

No.	PART NAME	SPECIFICATION DESCRIPTION	Q'TY
5	绝缘体1	铁弗龙, 白色	1
4	SMA母针	黄铜, 镀金	1
3	绝缘体2	铁弗龙, 白色	1
2	螺牙本体	黄铜, 镀金	1
1	四角本体	黄铜, 镀金	1

GENERAL TOLERANCE: LINEAR: X ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.15 X.XXX ±0.10 ANGLE: X° ±4.00° X.X° ±3.00° X.XX° ±2.00° X.XXX° ±1.00°		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 电话: 0769-83328111	
FILE NAME: 零件图	TITLE: 射频连接器组件	90度SMA母头母针FOR PCB, 镀金 SQ6.35*L16.3*H13.0, 脚长2.95mm, 针OD:1.0mm	
ENG/DATE: FUYONG.LIU/17.12.19	P/N: HJ-2LC15SF048		
APP/DATE:	UNIT: mm	SCALE: 1:1	REVISION: A0
			SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □ HF; □ SONY SS-00259; □ OTHERS  
\*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE