

2-520183-4 ✓ 有效

Ultra-Fast | Ultra-Fast 250

TE 内部编号 2-520183-4

Ultra-Fast 250, Quick Disconnects, Receptacle, 22 – 18 AWG Wire Size, .32 – .82 mm² Wire Size, Mating Tab Width .25 in [6.35 mm], Straight

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

Wire Size: .32 – .82 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

端接到	线缆
线缆类型	常规导线
电线停止点	是
插入力	正常
Sealable	否

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压 (最大值)	600 V
----------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm [.25 in]



对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Closed

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.43 mm[.135 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
总长	21.75 mm[.856 in]
Wire Size	.32 – .82 mm ²

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-2
UL 等级	已获认证

包装特性

封装数量	2200
封装方法	带/卷

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月 (219)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58628-2
PROCRMP DIESET 26-14 ULTRAFast

TE 产品编号 58628-1
PROCRIMP T&D 26-14 ULTRAFast

TE 产品编号 2151034-2
OCEAN_2_0_APPLICATOR-S-1760

TE 产品编号 90390-3
DIES ULTRA-FAST FASTON 22-18 DIE SET

TE 产品编号 2-2151034-2
OCEAN_2_0_APPLICATOR-S-1760

TE 产品编号 7-2151034-2
OCEAN_2_0_APPLICATOR-S-1760

KIT
REPRESENTATION ONLY
TE 产品编号 7-2151034-7
OCEAN_2_0_SPARE_PART_KIT-1760

该系列中的其他产品 | Ultra-Fast 250



快速断开(49)

客户还购买了

TE 产品编号175778-8
CT CRIMP REC HSG 8P NATURALTE 产品编号368261-2
E-S MK-2(+) PLUG 2P ASSYTE 产品编号52265-3
TERMINAL R PG 6 10TE 产品编号3-520116-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG
TPBRTE 产品编号770098-1
12P .093 COMM P&S RECPTTE 产品编号42938-2
RING 16-14 AWG TPBRTE 产品编号2-1879131-3
RN 0402 6K98 0.1% 10PPM 1K RLTE 产品编号455680-1
LEVER, INTERMEDIATETE 产品编号1601681-1
L092/125D20B=RTM 2600-6100TE 产品编号GA10K4MBD10
MBD9-MBD (BTC)

文档

产品图纸

[ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPPB](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-520183-4_V.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-520183-4_V.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-520183-4_V.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_2-520183-4_05282015344_dmtec](#)

英文版本

[MD_2-520183-4_05282015344_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本