



备注:

- 1.0. 额定电压: 100伏
- 2.0. 额定电流: 0.5安培最大
- 3.0. 操作温度范围: -25° C ~ +90° C
- 4.0. 电气性能:
 - 4.1 接触阻抗: 100毫欧 最大
 - 4.2 缘阻抗: 1000毫欧 最小
 - 4.3 耐电压: 100伏1分钟
- 5.0 二作寿命: 500 次

③	M2 端子	铜	1 PCS
②	MS 端子	铜	1 PCS
①	塑胶	LCP	1 PCS
项目	组成材料	材质	数量

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: MS+M2 卡座
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW65-21N121-420B
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2107011709
			SHEET NO. 1 OF 1