



# 零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: \_\_\_\_\_

客户料号: \_\_\_\_\_

增益料号: **DDGH00000035**

规格描述: HKH-044 0.75\*22TS 33UH±15% 立式 脚长10mm

日期: 2017/9/21

版本: A1

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市清溪镇三星路1号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

环形电感

日期:

2017/9/21


版本:

A1



# SPECIFICATION

## 1. DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC




此处脚长由原来的8mm变更为4.8mm

- 注意事项 1 绕线平整。  
2 外观清洁，无锡渣残留。

DIM	A	C	D	E				
mm	16.0	4.8	8.0	5.0				
SPEC	MAX	±0.5	MAX	ref				

## 2. SCHEMATIC:(线路图)



## 3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	S	F	0.75mm	22TS REF	



东莞市增益实业有限公司  
地址：东莞市清溪镇三星路1号  
电话：0769-87321000  
传真：0769-87891229

物料类型：	环形电感
日期：	2017/9/21
版本：	A1

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

# SPECIFICATION

## 4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C

HUMIDITY AT 65 ± 5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	33UH ± 15%
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	S---F	
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110	AC5mA 3 SEC 60HZ		

## 5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL NO
1	磁芯	HKH-044	ZEE/TOHO	
2	铜线	2UEW	PACIFIC	E201757
3				
4				



东莞市增益实业有限公司  
 地址: 东莞市清溪镇三星路1号  
 电话: 0769-87321000  
 传真: 0769-87891229

物料类型:	环形电感
日期:	2017/9/21
版本:	A1

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

# 样品检测成绩表

客户名称:														
规格描述:		0												
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E 检验标准 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定						
				主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性		
5PCS	5PCS			0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK		OK	
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 <input type="checkbox"/> CH-9053 <input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC <input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A <input type="checkbox"/> CH-100 <input type="checkbox"/> HY-7110 <input type="checkbox"/> HP-42841 <input type="checkbox"/> CH-1320 <input checked="" type="checkbox"/> HK-310 <input type="checkbox"/> TF-6815 <input type="checkbox"/> HK-1062 <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺									
耐电压AC		MΩ		MΩ	SEC	SEC								
		SEC			KV	KV								
		KV												
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)									
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G			
SPEC	33UH													
±	15%													
1	33.5													
2	33.8													
3	32.7													
4	32.6													
5	32.9													
6														
7														
8														
9														
10														
X														
R														
备 注:														
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229						物料类型:		环形电感						
						日 期:		2017/9/21						
						版 本:		A1						
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学									