



回路 1 回路 2 接点

動作特性

動作に必要な力 (OF) ; MAX. 1960 (mN) (200gf)  
 戻りの力 (RF) ; MIN. 245 (mN) (25gf)  
 動作までの動き (PT) ; MAX. 0.6 (mm)  
 応差の動き (MD) ; MAX. 0.1 (mm)  
 動作後の動き (OT) ; MIN. 0.4 (mm)

12	防塵ゴムキャップ	1	シリコンゴム
11	防塵ゴムシール	1	シリコンゴム
10	可動接点	2	銀合金
9	固定接点	2	銀合金
8	反転バネ	1	ベリリウム銅
7	接点付接片	1	ベリリウム銅
6	NC端子	1	黄銅 0.5t Agメッキ
5	NO端子	1	黄銅 0.5t Agメッキ
4	C端子	1	黄銅 0.5t Agメッキ
3	ノブ	1	PA 66 94V-0
2	カバー	1	P B T 94V-0
1	ボディ	1	P B T 94V-0
No.	PART NAME	QTY	REMARKS

DESIGNED	DRAWN	CHECKED	APPROVED	SCALE	NAME	防塵型小型マイクロスイッチ	THIRD ANGLE PROJECTION UNIT:mm	
大内	大内	山形	山本	2 / 1	DRAWING No.		MGS-55-7-F-R	TOLERANCE
11.03.31	11.03.31	17.04.05	17.04.06				L ≤ 10	±0.2
							10 < L ≤ 100	±0.3
							100 < L	±0.5
							ANGLE	±3°