



主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500V/10.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

2	信号针	磷铜	镍底镀金	φ=0.46mm
1	塑座	尼龙	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

PCB参考图

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

深圳市华灿天禄电子有限公司									
视图									
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	网络插座	
设计	李攀进	日期	16.01.06	标准化	日期				
校对		日期		审定	日期				
工艺		日期							
审核	王晓峰	日期	16.01.06			共页	第页		
								HC-RJ45-053-6	