



P. C. B参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
初始态: 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 试验条件: DC500V/10.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

5	LED灯	铁针	黄/绿	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑(环保)	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

未注公差(±)			
等级	A级	B级	C级
0~4	0.05	0.10	0.20
4~16	0.08	0.15	0.30
16~64	0.12	0.25	0.50
64~250	0.25	0.40	0.80

深圳市华灿天禄电子有限公司									
视图									
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	网络插座 HC-RJ45-059-1-2	
设计	李攀进	日期	13.04.22	标准化	日期				
校对		日期		审定	日期				
工艺		日期							
审核	王晓峰	日期	13.04.22			共页	第页		