



技术要求:

- 1、线径0.4
- 2、材质: 碳钢镀镍
- 3、样式: 喇叭口中心弹簧
- 4、未标注公差以 ± 0.25 计
- 5、产品无脏污, 无材质不良
- 6、高温260摄氏度热处理

技术支持电话: 05925216722

图纸版本号
借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号

				镀镍线		
设计	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
校对			17-08-Sep	S		5:1
批准				共 1 页		第 1 页

**厦门市芯网电子
科技有限公司**

F6-6-4-0.4针3mm 中心

xwth066