

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
 RELEASED FOR PUBLICATION
 FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
 APR 2005
 MATED WITH:
 PASSEND ZU:



LOC	DIST	REVISIONS AENDERUNGEN			
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-				
PROJEKT NR.: EGATN05113		A1	neue Zeichnung erstellt	06APR2005	SCHAE
		A2	Bemerkung 1 modifiziert	09DEC2008	SCHAE

D

C

B

A



Einzelleiterdichtung fuer Standard-Power-Timer,
 AMP MCP 6.3/4.8K und 5.8mm Flachstecker
 SEALING FOR STANDARD-POWER-TIMER,
 AMP MCP 6.3/4.8K AND 5.8mm TAB

Geeignet fuer Isolations \varnothing 4.0 - 4.5mm
 (FLR-Leitung 6.0mm², FLK-Leitung 4.0mm²)
 DEDICATED FOR INSULATION DIA 4.0 - 4.5mm
 (FLR-CABLE WIRE SIZE 6.0mm², FLK-CABLE 4.0mm²)

1719043-1	A	Einzelleiterdichtung Single Wire Seal	gruen green
Teile-Nr. Part No.	Rev.	Bezeichnung Description	Farbe Colour

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELNS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
	0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±1°
MATERIAL SHORE A 50° LUBRIZIERT	FINISH/OBERFLAECHE/FARBE gruen

DWN R. Schaefer 06APR2005	Tyco Electronics Tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim, Germany	
CHK U. Muenk 06APR2005	NAME SINGLE WIRE SEAL INSULATION DIA 4.0-4.5mm Einzelleiterdichtung	
APVD -	SIZE A3	RESTRICTED TO NUR FUER -
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. 1719043
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 1
WEIGHT GEWICHT 0.3g	CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG	OF VON 1
		REV A2