



Specification of KFC Flip Switch

- 1. Contact; Mechanical Contact
- 2. Rating; Dc12v50mA
- 3. Travel; 0.25±0.1M/M
- 4. Operating Force; 260±50 gf
- 5. Contact Resistance; 30mΩ Max
- 6. Life; 50.000CyclesMim

4	弹片	1	不锈钢	银白色
3	按子	1	PPA
2	盖板	1	不锈钢	镀银
1	底座	1	黄铜与LCP	黑色与镀银
序号	名称	数量	材料	镀涂/颜色

旧底图总号						TS-1244T (H=1.5-2.0)			www.kinghelm.com.cn		
底图总号									图样标记	重量	比例
	标记	处数	更改文件号	签字	日期						
日期	签字	设计	校对	审核	工艺	标准化	批准	日期	共 张 第 张		
深圳市金航标电子有限公司									0755-28190160		