



电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50 Ω
2	频率范围	0~6GHz
3	工作电压	1000V/rms
4	绝缘电阻	≥5000M Ω
5	接触电阻	内导体≤3m Ω，外导体≤2M Ω
6	机械耐久性	500次
6	耐压	1000Vrms (海平面)

材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	Au0.1

APPROVALS		DATE	DRAWING NO.	
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	DL-SMA-K513-08G	
CHECKED			RF CONNECTOR	
APPROVALS			PART NO.	
TOLERANCES ARE		±0.30	ANGLE	SCALE: 1:1
10~30	±0.20	±2°	UNIT: mm	SHEET 1 OF 1
30~80	±0.15		DRAWING NO.	PROJ.
80~100	±0.10			
100~150	±0.05			
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.
	A		NEW	