



电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50 Ω
2	频率范围	0~3GHz
3	工作电压	500V _{rms}
4	绝缘电阻	≥5000M Ω
5	接触电阻	内导体≤10m Ω, 外导体≤2.5m Ω
5	机械耐久性	500次
6	耐压	1000V _{rms} (海平面)

材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	D. YNi2/Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	D. YNi2/Au0.1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

DEALON 德之隆®
ELECTRONICS CO.,LTD

RF CONNECTOR

DL-SMA-S513-13G

APPROVALS	DATE	TOLERANCES ARE	ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1
DRAWN G.M.Chen	2015/7/17	30 ^{+0.15} 10 ^{+0.20} 5 ^{+0.13} ~5	±2°	mm	1:1	1 OF 1
CHECKED						
APPROVALS						