


CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):		
		Part Descripon(部品规格): 0.5*10*120*A 4/4/8/8 0.225+0.043(20624) 0.035*0.3		
Item	项目	Specification	规格值	
NO. of conductors	导体芯数 N	10		
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08		
Total Pitch	全间距 PT	4.5 ± 0.08		
Total Length	总长度 L	120 ± 3		
Insulation Length	绝缘长度 IL	112 ± 3		
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08		
Total Width	总宽度 W	5.5 ± 0.08		
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5		
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5		
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1		
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1		
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3		
Over lap	冲孔	/		
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05		
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05		
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005		
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03		
		Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)		
Supporting Tape Color 补强板颜色		蓝色 Blue	Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)	
PET(Supporting Tape Color)补强板规格		0.225mm	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期
PET(Insulation) 绝缘胶规格		0.043mm 白色	2020.11.10	
PET(Insulation) 绝缘胶规格		0.043mm (20624印字)	深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn	
Rev	版本	A	KH-FFC-A0.5-10P-120MM 0755-28190160	



Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来
衡量, 隐藏线不显示。

